

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940801 900
GTIN	4062406070410
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 20×20G. Sertare recomandate: 16×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	745 mm
Înălțime	900 mm
Greutate	30 kg
ComfortClose	nu

Adâncime în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	500 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Poziționarea mânerului	sus
Lățime în G	20
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Lățime	500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940640 150
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940640 200
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940640 300

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940552 20

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940640 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940640 125