

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940801 750
GTIN	4062406070397
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 20×20G. Sertare recomandate: 16×16G (vă rugăm să comandați separat)  
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Greutate	26 kg
Modelul dulapului	Dulap de bază
Poziționarea mânerului	sus
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă

Adâncime	500 mm
Înălțime	750 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	20
Înălțimea utilă	595 mm
Adâncime în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940640 200
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940640 300
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940640 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940640 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940640 150

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940560 20

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940552 20