

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940803 750
GTIN	4062406070458
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 20×20G. Sertare recomandate: 16×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime în G	20
Lățime	500 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime	500 mm

Înălțime	750 mm
Înălțimea utilă	595 mm
ComfortClose	nu
Adâncime în G	20
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Greutate	26 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	sus
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940640 200
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
	940640 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940640 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940640 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940640 300

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940550 20

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11