

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940803 800
GTIN	4062406070465
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 20×20G. Sertare recomandate: 16×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Lățime	500 mm
ComfortClose	nu
Adâncime în G	20

Greutate	27 kg
Modelul dulapului	Dulap de bază
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Înălțimea utilă	645 mm
Înălțime	800 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	sus
Lățime în G	20
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940640 150
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940640 200
	940560 20

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940552 20

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940640 300

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940501 750/800

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940640 100