

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940803 900
GTIN	4062406070472
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 20×20G. Sertare recomandate: 16×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime în G	20
Înălțime	900 mm

Poziționarea mânerului	sus
Lățime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	30 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Înălțimea utilă	745 mm
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
	940640 125

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940640 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940640 200

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940640 100

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940640 300