

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940821 900
GTIN	4062406070533
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×20G. Sertare recomandate: 26×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	745 mm
Poziționarea mânerului	sus
Modelul dulapului	Dulap de bază
Greutate	39 kg

Înălțime	900 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime	750 mm
Lățime în G	30
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940641 150
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940641 125
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940641 200
	940641 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940641 300

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 900 mm

940510 900

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940641 100

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940590 30

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940560 30

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940552 30