

Garant
APMT 180524 SR, HB7520, Tip: ST1400


Date comandă

Numărul de comandă	215242 ST1400
GTIN	4045197707833
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

 Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Rază la colț: 2,4 mm

 Avans f_z per dinte: 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Rază la colț	2,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180524 SR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		