

Garant**APMT 180524 ER, HB7630, Tip: INOX**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215255 INOX |
| GTIN | 4045197707895 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Avans f_z per dinte | 0,2 mm |
| Tip | INOX |
| Rază la colț | 2,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | APMT 180524 ER |
| Categorie | HB7630 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 130 m/min | M |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |