

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940823 800
GTIN	4062406070595
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×20G. Sertare recomandate: 26×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Poziționarea mânerului	sus
Înălțime	800 mm
Lățime în G	30
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime	750 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțimea utilă	645 mm
Greutate	36 kg
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940641 125
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940510 750/800
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940641 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940641 300
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940641 200
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940641 150
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940641 100
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800