

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 750mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940823 750    |
| GTIN               | 4062406070588 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 30×20G. Sertare recomandate: 26×16G (vă rugăm să comandați separat)  
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Adâncime        | 500 mm |
| Înălțimea utilă | 595 mm |
| ComfortClose    | nu     |
| Lățime în G     | 30     |

|   |  |
|---|--|
| Modelul dulapului                                   | Dulap de bază  |
| Latura frontală a dulapului                         | ușă batantă cu geam  |
| Poziționarea mânerului                              | sus  |
| Lățime  | 750 mm   |
| Sistem electronic de închidere – convertibil        | da   |
| Înălțime  | 750 mm   |
| Greutate  | 34 kg  |
| Adâncime în G                                       | 20   |
| Execuție  | pentru echiparea individuală                                   |
| Grosimea materialului                               | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000   |
| Unghi de deschidere a ușii                          | 250 grad   |
| Egalizarea înălțimii la intervale                   | 25   |
| Încuietoare cilindrică                              | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs  | Dulap cu rafturi de depozitare                                 |

## Accesorii

|  |                |
|--|----------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11  | 914226 GP11    |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30                                    | 940560 30      |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm                            | 940641 125     |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm                | 940501 750/800 |
|  | 940590 30      |

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 30

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 30

940550 30

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime  
frontală a sertarului 150 mm

940641 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime  
frontală a sertarului 300 mm

940641 300

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime  
frontală a sertarului 75 mm

940641 75

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 30

940552 30

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime  
frontală a sertarului 100 mm

940641 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime  
frontală a sertarului 200 mm

940641 200