

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 900mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940823 900 |
| GTIN | 4062406070601 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×20G. Sertare recomandate: 26×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|---------------|--------|
| Înălțime | 900 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Greutate | 39 kg |
| Lățime | 750 mm |

| | |
|---|--|
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| ComfortClose | nu |
| Lățime în G | 30 |
| Adâncime | 500 mm |
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă cu geam |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Poziționarea mânerului | sus |
| Înălțimea utilă | 745 mm |
| Execuție | pentru echiparea individuală |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 940641 200 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 940641 125 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 940641 75 |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 900 mm | 940510 900 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm | 940641 300 |

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940590 30

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși
batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm

940501 900/1000

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940560 30

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime
frontală a sertarului 150 mm

940641 150

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940550 30

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime
frontală a sertarului 100 mm

940641 100

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940552 30