

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940841 750
GTIN	4062406070656
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	595 mm
Lățime în G	40
Greutate	41 kg
ComfortClose	nu
Înălțime	750 mm

Lățime	1000 mm
Poziționarea mânerului	sus
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Adâncime în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940642 300
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940511 750/800
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940642 150
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940642 125
	940590 40

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940552 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 100 mm

940642 100

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940560 40

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși
batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940501 750/800

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 200 mm

940642 200

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 75 mm

940642 75