

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940843 1500
GTIN	4062406070779
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandați separat)  
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Poziționarea mânerului	sus

ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțime	1500 mm
Lățime	1000 mm
Greutate	65 kg
Înălțimea utilă	1345 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940501 1500
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940642 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940642 300
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940642 150
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
	940511 1500

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1500 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940642 200

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940642 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940642 125

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940552 40

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40