

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940841 1250
GTIN	4062406070694
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Înălțimea utilă	1095 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	20

Înălțime	1250 mm
Adâncime	500 mm
ComfortClose	nu
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime în G	40
Poziționarea mânerului	sus
Greutate	57 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940642 200
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940642 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940642 150
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940642 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940642 300
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Raft de depozitare200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 1250 mm	940501 1250
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940642 125