

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940841 1000
GTIN	4062406070687
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	845 mm
Adâncime în G	20
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțime	1000 mm

ComfortClose	nu
Greutate	49 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Poziționarea mânerului	sus
Lățime în G	40
Lățime	1000 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940642 200
	940642 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm

940501 900/1000

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940642 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940642 300

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940642 125

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940560 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940642 75