

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940841 2000
GTIN	4062406070717
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	81 kg
Poziționarea mânerului	central
Modelul dulapului	Dulap de bază

Adâncime în G	20
Înălțimea utilă	1845 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Înălțime	2000 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940642 100
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940511 2000
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940642 200
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000
	940550 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 150 mm

940642 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 300 mm

940642 300

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 75 mm

940642 75

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940552 40

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940590 40

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 125 mm

940642 125