

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940843 1000 |
| GTIN | 4062406070755 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×20G. Sertare recomandate: 36×16G (vă rugăm să comandați separat)
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă cu geam |
| Greutate | 49 kg |
| ComfortClose | nu |
| Lățime în G | 40 |

| | |
|---|--|
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Adâncime în G | 20 |
| Adâncime | 500 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Înălțime | 1000 mm |
| Înălțimea utilă | 845 mm |
| Lățime | 1000 mm |
| Poziționarea mânerului | sus |
| Execuție | pentru echiparea individuală |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|--|-----------------|
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 940642 150 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 940642 125 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 940642 75 |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 940552 40 |
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| | 940560 40 |

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940642 300

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940590 40

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940642 100

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940642 200

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

940550 40