

HOLEX**Dulap cu uși batante cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	949501 2000
GTIN	4062406081928
Clasa articolului	92S

Descriere**Execuție:**

Corp și uși din tablă de oțel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Ușile sunt întărite pe partea interioară și se pot închide cu **încuietoare cilindrică** de la mânerul de împingere. Informațiile mai detaliate despre modalitățile de închidere sunt incluse la Cod 950050 – 950060.

Cu uși batante din tablă masivă.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Înălțime	2000 mm
Înălțimea utilă	1840 mm
Adâncime	400 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1000 mm
Greutate	69 kg
Poziționarea mânerului	central
Număr de rafturi de depozitare	4
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	60 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

Accesorii

Raft suplimentar de depozitare Tip 1000	949514 1000
---	-------------