

HOLEX**Dulap cu uși batante cu uși batante cu geam, Înălțime: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	949503 1200
GTIN	4062406080570
Clasa articolului	92S

Descriere**Execuție:**

Corp și uși din tablă de oțel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Ușile sunt întărite pe partea interioară și se pot închide cu **încuietoare cilindrică** de la mânerul de împingere. Informațiile mai detaliate despre modalitățile de închidere sunt incluse la Cod 950050 – 950060.

Cu uși batante cu geam (geam de policarbonat).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	Ușă batantă cu geam
Lățime	1000 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	1040 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	400 mm
Înălțime	1200 mm
Poziționarea mânerului	sus
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	60 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

Accesorii

Raft suplimentar de depozitare Tip 1000	949514 1000
---	-------------