

**Dulap fără uși, Înălțime: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	949506 1200
GTIN	4062406080600
Clasa articolului	92S

**Descriere****Execuție:**

Corp și uși din tablă de oțel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Ușile sunt întărite pe partea interioară și se pot închide cu **încuietoare cilindrică** de la mânerul de împingere. Informațiile mai detaliate despre modalitățile de închidere sunt incluse la Cod 950050 – 950060.

Fără uși, ca dulap deschis cu rafturi.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime	400 mm
Înălțime	1200 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Latura frontală a dulapului	deschis

Înălțimea utilă	1040 mm
Lățime	1000 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	60 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Dulap pentru dosare

---

## Accesorii

Raft suplimentar de depozitare Tip 1000	949514 1000
---	-------------