

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940865 750
GTIN	4062406071004
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 50×20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Modelul dulapului	Dulap de bază
Greutate	65 kg
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	sus
Adâncime în G	20

Înălțimea utilă	595 mm
Adâncime	500 mm
Înălțime	750 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	50
Lățime	1250 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii glisante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940513 750/800
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21