

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940865 2000
GTIN	4062406071066
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 50x20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	1845 mm
Greutate	131 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	50

ComfortClose	nu
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Înălțime	2000 mm
Poziționarea mânerului	central
Lățime	1250 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 50G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940513 2000
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940560 50
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940590 50
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940550 50
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 50	940552 50