

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 800mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940887 800 |
| GTIN | 4062406071226 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 60×20G. Sertare recomandate: 26×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Greutate | 71 kg |
| Latura frontală a dulapului | Ușă culisantă cu geam |
| Poziționarea mânerului | sus |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Înălțimea utilă | 645 mm |
| ComfortClose | nu |

| | |
|---|--|
| Adâncime | 500 mm |
| Înălțime | 800 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Lățime în G | 60 |
| Lățime | 1500 mm |
| Execuție | pentru echiparea individuală |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 940651 125 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 940651 150 |
| Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940550 30 |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940560 30 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 940651 100 |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940552 30 |
| Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 940651 75 |

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940651 200

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940590 30

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940514 750/800

Sertar pentru dulapuri cu uși glisante, lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940651 300