

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940907 1000
GTIN	4062406071387
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 80×20G. Sertare recomandate: 36×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	2000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	80
Adâncime în G	20
Poziționarea mânerului	sus
Înălțimea utilă	845 mm
ComfortClose	nu

Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Greutate	98 kg
Adâncime	500 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțime	1000 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940515 1000/1250