

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși glisante din tablă masivă, Înălțime: 900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940905 900
GTIN	4062406071301
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 80×20G. Sertare recomandate: 36×14G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	20
Lățime în G	80
Lățime	2000 mm
Poziționarea mânerului	sus
Greutate	92 kg
Adâncime	500 mm
ComfortClose	nu

Modelul dulapului	Dulap de bază
Înălțimea utilă	745 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	900 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 900 mm	940515 900
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40