

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu capacitate mare cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	941003 2000
GTIN	4062406071455
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 30×28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime în G	30
Greutate	128 kg

Înălțimea utilă	1845 mm
Poziționarea mânerului	central
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime	750 mm
Înălțime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	4
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	28
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942570 125

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942570 300

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940510 2000

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942570 100
Raft de depozitare cu elemente portante100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942530 30
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942570 75
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942570 150
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942570 200
Raft de depozitare înclinat pentruForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11