

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu capacitate mare cu uși batante din tablă masivă,  
Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	941011 1000
GTIN	4062406071462
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 30x28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime	700 mm
----------	--------

Număr de rafturi de depozitare	1
Poziționarea mânerului	jos
Înălțime	1000 mm
Adâncime în G	28
Înălțimea utilă	845 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	750 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	30
Greutate	70 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentruForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942570 75
	942570 300

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm

940501 900/1000

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942530 30

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

942570 100

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942570 150

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942570 125

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942570 200

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11