

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu capacitate mare cu uși batante cu geam, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	941003 1000
GTIN	4062406071448
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 30×28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	845 mm
Lățime	750 mm

ComfortClose	nu
Poziționarea mânerului	sus
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime în G	28
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	700 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Greutate	70 kg
Lățime în G	30
Înălțime	1000 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940510 1000/1250

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942570 300
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942570 100
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942570 200
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942570 150
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942570 125
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942570 75
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Raft de depozitare cu elemente portante100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942530 30
Set de reechipare pentru unitatea mobilă Recomandat pentru adâncimea carcusei în G 28	958480 28