

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu capacitate mare cu uși batante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	941023 1000
GTIN	4062406071509
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	1000 mm

ComfortClose	nu
Număr de rafturi de depozitare	1
Poziționarea mânerului	sus
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	28
Înălțimea utilă	845 mm
Adâncime	700 mm
Lățime în G	40
Greutate	81 kg
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942550 40
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942573 100
	942573 75

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942573 150

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942573 125

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942573 300

Set de reechipare pentru unitatea mobilă Recomandat pentru adâncimea carcusei în G 28

958480 28

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm

940501 900/1000

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Raft de depozitare cu elemente portante100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

942530 40

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942573 200

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F