

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu capacitate mare cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	941021 2000
GTIN	4062406071493
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 40x28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	28
---------------	----

Înălțime	2000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățime în G	40
Număr de rafturi de depozitare	4
Adâncime	700 mm
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Greutate	146 kg
Poziționarea mânerului	central
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942530 40
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942573 200
	942573 150

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

Raft de depozitare înclinat pentruForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

942550 40

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940501 2000

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

942573 100

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940511 2000

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942573 75

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942573 125

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942573 300

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F