

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu capacitate mare cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 941023 2000 |
| GTIN | 4062406071516 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40x28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Greutate | 146 kg |

| | |
|--|--|
| Înălțime | 2000 mm |
| Poziționarea mânerului | central |
| Înălțimea utilă | 1845 mm |
| Lățime în G | 40 |
| Adâncime | 700 mm |
| Număr de rafturi de depozitare | 4 |
| Lățime | 1000 mm |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |
| ComfortClose | nu |
| Adâncime în G | 28 |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Tip produs | Dulap cu capacitate mare |

Accesorii

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942573 300

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942573 75

| | |
|---|-------------|
| Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 942530 40 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 942573 200 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 942573 150 |
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm | 940501 2000 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 942573 100 |
| Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40 | 942550 40 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 942573 125 |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 2000 mm | 940511 2000 |
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |