

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu capacitate mare cu uși glisante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	941047 2000
GTIN	4062406071578
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 60×28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Număr de rafturi de depozitare	8
Adâncime	700 mm

ComfortClose	nu
Adâncime în G	28
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1500 mm
Poziționarea mânerului	central
Înălțime	2000 mm
Înălțimea utilă	1863 mm
Greutate	239 kg
Lățime în G	60
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940514 2000
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/peu încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942580 125
	942580 100

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942550 30

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942580 300

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942530 30

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942580 75

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942580 200

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942580 150