

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu capacitate mare cu uși glisante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	941067 1000
GTIN	4062406071622
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 80x28G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii și la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942583 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Poziționarea mânerului	sus
Înălțimea utilă	863 mm
ComfortClose	nu
Greutate	160 kg

Adâncime în G	28
Număr de rafturi de depozitare	2
Lățime în G	80
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	2000 mm
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942583 300
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942530 40
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942583 150
Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942550 40

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942583 200
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942583 100
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942583 75
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942583 125