

Garant GRIDLINE

Dulap vertical, adâncime 28G, 2 deschideri autoportante, Înălțime: 2000 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942002 2000
GTIN	4062406071677
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap vertical 30x28G.

Dulapurile verticale sunt echipate **cu deschideri autoportante**, care sunt echipate cu o **siguranță individuală la scoatere**, ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar. Cadrele din deschideri sunt găurite la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, tăvițelor de raft și panourilor cu găuri. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete și **trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinațiilor**. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu știft.

Accesorii opționale:

Deschiderile verticale pot fi echipate cu tăvițe pentru raft Cod 942010, panouri perforate Cod 942015, suporturi de scule Cod 970130.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri verticale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

La o lățime de deschidere verticală de 330 mm se pot monta 2 elemente de susținere, unul lângă altul.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacitate portantă a deschiderii verticale: 350 kg

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm
 Lățime în G: 30
 Adâncime în G: 28
 Lățimea deschiderii verticale a sertarului: 330 mm

Descriere tehnică

Adâncime utilă deschidere verticală	627 mm
Adâncime	700 mm
Lățime utilă a deschiderii verticale	323 mm
Lățimea deschiderii verticale a sertarului	330 mm
Greutate	252 kg
Lățime	750 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	350 kg
Înălțime utilă deschidere verticală	1680 mm
Înălțime	2000 mm
Lățime în G	30
Adâncime în G	28
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	700 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	37 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical