

Garant GRIDLINE

Dulap vertical, adâncime 28G, 4 deschideri autoportante, Înălțime: 1000 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942004 1000
GTIN	4062406071684
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap vertical 30x28G.

Dulapurile verticale sunt echipate **cu deschideri autoportante**, care sunt echipate cu o **siguranță individuală la scoatere**, ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar. Cadrele din deschideri sunt găurite la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, tăvițelor de raft și panourilor cu găuri. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete și **trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinațiilor**. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu știft.

Accesorii opționale:

Deschiderile verticale pot fi echipate cu tăvițe pentru raft Cod 942010, panouri perforate Cod 942015, suporturi de scule Cod 970130.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri verticale antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

La o lățime de deschidere verticală de 330 mm se pot monta 2 elemente de susținere, unul lângă altul.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacitate portantă a deschiderii verticale: 175 kg

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm
 Lățime în G: 30
 Adâncime în G: 28
 Lățimea deschiderii verticale a sertarului: 160 mm

Descriere tehnică

Adâncime utilă deschidere verticală	627 mm
Lățime utilă a deschiderii verticale	153 mm
Greutate	181 kg
Lățime	750 mm
Lățimea deschiderii verticale a sertarului	160 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	175 kg
Adâncime	700 mm
Înălțime	1000 mm
Înălțime utilă deschidere verticală	680 mm
Adâncime în G	28
Lățime în G	30
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	700 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	37 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical