

Garant**INFO Point cu monitor de 24 inch, Tip: S/DE****Date comandă**

Numărul de comandă	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Clasa articolului	9GS

Descriere**Execuție:**

GARANT INFO Point este un post de lucru modern pentru computer, pentru afișarea și editarea informațiilor digitale, pentru înregistrarea datelor, precum și ca stație de feedback cu scanner de coduri de bare conectat (nu este cuprins în setul de livrare).

INFO Point dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel. Pe partea frontală, la o înălțime ergonomică, se află o placă rabatabilă pentru așezarea tastaturii și mouse-ului computerului. Sub placă, în spatele ușii care se poate închide, pot fi integrate în spatele ușii pentru clienți PC sau Linux. Placa și ușa pot fi blocate cu încuietori DOM cu cilindri cu pini. Dacă este necesară ventilarea aparatelor situate în corp, acest lucru este asigurat de peretele perforat aflat pe partea posterioară, cu orificii perforate de 9×9 mm la intervale de 37 mm. Acest perete are în același timp și rol de suport pentru cârlige și suporturi Easyfix.

Cu monitor 24 inch încorporat fix.

Echipare:

Număr de rafturi de depozitare în carcasa de calculator: 1

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă a carcasei calculatorului	740 mm
Adâncime tablă	300 mm
Adâncimea utilă a carcasei calculatorului	190 mm
Înălțime	1440 mm
Greutate	63 kg
Lățimea utilă a carcasei calculatorului	540 mm
Înălțime de lucru tavă	930 mm
Suprafață de bază (adâncime)	550 mm
Suprafață de bază (lățime)	616 mm
Lățime tavă	600 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Adâncime compartiment închis pentru tastatură	150 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	INFO Point