

Garant GRIDLINE

**Dulap pentru încărcări mari cu ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 942345 2000   |
| GTIN               | 4062406072537 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 60x28G.

**Pereți laterali întăriți** pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poziționarea mânerului | sus |
|------------------------|-----|

|  |  |
|--|--|
| ComfortClose   | nu   |
| Număr de rafturi de depozitare   | 10   |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 200 kg   |
| Sistem electronic de închidere – convertibil   | da   |
| Adâncime   | 700 mm   |
| Înălțime   | 2000 mm  |
| Înălțimea utilă  | 1845 mm  |
| Lățime   | 1500 mm  |
| Adâncime în G  | 28   |
| Greutate   | 163 kg   |
| Lățime în G  | 60   |
| Grosimea materialului  | 1 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului  | 1600 kg  |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică   | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs   | Dulap pentru încărcări mari                                    |

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/peu pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942580 150

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/peu pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942580 75

Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942610 30

942580 125

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

942580 100

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942580 200

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940514 2000

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942580 300