

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942721 2000
GTIN	4062406072650
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 40×28G. Sertare recomandate: 36×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

**Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Lățime	1000 mm
Adâncime în G	28

ComfortClose	nu
Înălțimea utilă	1845 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	central
Greutate	119 kg
Lățime în G	40
Adâncime	700 mm
Înălțime	2000 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Modelul dulapului	Dulap de bază
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942573 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942550 40
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942573 200

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942573 300
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942573 150
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940511 2000
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942573 100
Raft de depozitare cu elemente portante100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942530 40
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942573 125
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000