

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă cu geam,
Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942703 1000
GTIN	4062406072629
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×28G. Sertare recomandate: 26×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime	750 mm

Înălțimea utilă	845 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Modelul dulapului	Dulap de bază
ComfortClose	nu
Adâncime în G	28
Greutate	62 kg
Adâncime	700 mm
Poziționarea mânerului	sus
Lățime în G	30
Înălțime	1000 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942530 30
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942570 200
Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942570 300

Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942570 100
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942570 125
Set de reechipare pentru unitatea mobilă Recomandat pentru adâncimea carcsei în G 28	958480 28
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942570 150
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942570 75
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940510 1000/1250