

Garant GRIDLINE

Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă din tablă masivă, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 942701 2000 |
| GTIN | 4062406072612 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×28G. Sertare recomandate: 26×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|---------|
| Înălțimea utilă | 1845 mm |
| Lățime în G | 30 |

| | |
|---|--|
| Adâncime | 700 mm |
| Lățime | 750 mm |
| Greutate | 107 kg |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Înălțime | 2000 mm |
| ComfortClose | nu |
| Poziționarea mânerului | central |
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă din tablă masivă |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Adâncime în G | 28 |
| Execuție | pentru echiparea individuală |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1600 |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu capacitate mare |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 942550 30 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 942570 100 |
| Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 942530 30 |
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm | 940501 2000 |

| | |
|--|-------------|
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 942570 125 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm | 942570 200 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm | 942570 300 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 942570 150 |
| Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 942570 75 |
| Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 2000 mm | 940510 2000 |
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |