

Garant GRIDLINE

Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă din tablă masivă, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942701 1000
GTIN	4062406072605
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×28G. Sertare recomandate: 26×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	750 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Adâncime	700 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime în G	30
ComfortClose	nu
Greutate	62 kg
Adâncime în G	28
Înălțime	1000 mm
Înălțimea utilă	845 mm
Poziționarea mânerului	sus
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pe ntru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942570 200
Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942530 30

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942570 100
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942570 75
Set de reechipare pentru unitatea mobilă Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 28	958480 28
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942570 300
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942570 150
Raft de depozitare înclinat pentrueForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942550 30
Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942570 125