

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă cu geam,
Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942723 2000
GTIN	4062406072674
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×28G. Sertare recomandate: 36×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam

Adâncime în G	28
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Modelul dulapului	Dulap de bază
Poziționarea mânerului	central
Înălțimea utilă	1845 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Lățime	1000 mm
Greutate	119 kg
Înălțime	2000 mm
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942573 75
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942573 100
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000
	942573 200

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942573 125

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942573 300

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940511 2000

Raft de depozitare înclinat pentrueForm pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

942550 40

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantăLățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942573 150

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare cu elemente portante100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40

942530 40