

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă cu geam,
Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942723 1000
GTIN	4062406072667
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 40×28G. Sertare recomandate: 36×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Lățime	1000 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Poziționarea mânerului	sus
ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Greutate	70 kg
Înălțime	1000 mm
Înălțimea utilă	845 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime în G	28
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Set de reechipare pentru unitatea mobilă Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 28	958480 28
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/ pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942573 125

Mâner de împingere Tip 1	958490 1
Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942530 40
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	942573 200
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942573 100
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942573 75
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	942573 150
Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942573 300
Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942550 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940511 1000/1250