

Garant GRIDLINE

Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942765 1000
GTIN	4062406072728
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 80×28G. Sertare recomandate: 36×20G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Poziționarea mânerului	sus
Adâncime în G	28
Lățime în G	80
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	1000 mm

Lățime	2000 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	863 mm
Greutate	138 kg
ComfortClose	nu
Modelul dulapului	Dulap de bază
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	942583 100
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	942583 75
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	942583 300
Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	942583 125
	942530 40

Raft de depozitare cu elemente portante 100 kg pentru
lățimea dulapului / compartimentului în G 40

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/ pentru încărcări
mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a
sertarului 200 mm

942583 200

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/ pentru încărcări
mari, cu ușă glisantă Lățime 40G Înălțime frontală a
sertarului 150 mm

942583 150

Raft de depozitare înclinat pentru Form pentru lățimea
dulapului / compartimentului în G 40

942550 40

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși
glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250
mm

940515 1000/1250