

Garant GRIDLINE

Dulap pentru încărcări mari cu Ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 1000 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942845 1000
GTIN	4062406072841
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 60×28G. Sertare recomandate: 26×20G (vă rugăm să comandați separat).

Pereți laterali întăriți pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 1500 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime în G: 60

Adâncime în G: 28

Înălțimea utilă: 845 mm

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Lățime în G	60
Lățime	1500 mm
Adâncime în G	28
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	845 mm
Greutate	119 kg
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari gol

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

942610 30

Șild pentru GridLine Tip GP21

914227 GP21

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

942580 75

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

942580 300

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

942580 200

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

942580 150

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

942580 125

Sertar pentru dulapuri cu capacitate mare/pentru încărcări mari, cu ușă glisantă Lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

942580 100