

Garant GRIDLINE

Dulap pentru încărcări mari cu Ușă glisantă cu geam, Înălțime: 1000 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942867 1000
GTIN	4062406072902
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 80×28G. Sertare recomandate: 36×20G (vă rugăm să comandați separat).

Pereți laterali întăriți pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 2000 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime în G: 80

Adâncime în G: 28

Înălțimea utilă: 845 mm

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Adâncime în G	28

Lățime în G	80
Înălțimea utilă	845 mm
Lățime	2000 mm
Greutate	138 kg
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari gol

Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu Uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942610 40
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21