

Garant GRIDLINE

Dulap pentru încărcări mari cu Ușă glisantă cu geam, Înălțime: 2000 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942867 2000
GTIN	4062406072919
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 80×28G. Sertare recomandate: 36×20G (vă rugăm să comandați separat).

Pereți laterali întăriți pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 2000 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime în G: 80

Adâncime în G: 28

Înălțimea utilă: 1845 mm

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Greutate	225 kg
Lățime	2000 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime în G	28
Lățime în G	80
Înălțime	2000 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari gol

Accesorii

Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942610 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu Uși glisante, lățime 80G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940515 2000
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21