

**Garant****Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	949012 3
GTIN	4062406073060
Clasa articolului	91G

**Descriere****Execuție:**

Picioare din tablă de aluminiu, grosă de 2 mm. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conținut în setul de livrare).

Echipe interioară cu câte 1 raft (capacitate portantă de 40 kg).

Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.

**Standard:****DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Opțional cu panou. Întrebați-ne.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Înălțime	1850 mm
----------	---------

Standard	DIN 4547
Plăcuță pentru nume	da
Pentru lacăt	da
Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Număr de bare suport pentru haine	1
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Fante de aerisire pe ușă	nu
Înălțime utilă per raft pentru pălării	370 mm
Șarpantă	nu
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Recomandat pentru cască integrală	da
Lățime	1200 mm
Adâncime	520 mm
Înălțime utilă per compartiment de haine	1188 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Este posibilă vopsirea specială	da
Execuția butucului	Încuietoare
Greutate	102 kg
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Număr de uși	3
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de garderobă

## Accesorii

Mască soclu frontală Tip 1200	958737 1200
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu chei diferite Ø carcasă 45 mm	085814 45
Lacăt de preciziefără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45
Lacăt de precizie cu buclă înaltăînchidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Încuietoare Tip R	914190 R
Panou de bază lateral Tip 520	958738 520
Lacăt de preciziecu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm	085812 45