

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	949015 4
GTIN	4062406073091
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Picioare din tablă de aluminiu, grosă de 2 mm. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conținut în setul de livrare).

Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Opțional cu panou. Întrebați-ne.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Este posibilă vopsirea specială	da

Standard	DIN 4547
Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Greutate	68 kg
Recomandat pentru cască integrală	da
Număr de uși	4
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Șarpantă	nu
Fante de aerisire pe ușă	nu
Plăcuță pentru nume	da
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Adâncime	520 mm
Lățime	800 mm
Număr de bare suport pentru haine	1
Înălțime utilă per compartiment	780 mm
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Înălțime	1850 mm
Pentru lacăt	da
Execuția butucului	Încuietoare
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu chei diferite Ø carcasă 45 mm

085814 45

Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm	085812 45
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40
Panou de bază lateral Tip 520	958738 520
Mască soclu frontală Tip 800	958737 800
Lacăt de precizie fără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45
Încuietoare Tip R	914190 R