

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	949015 6
GTIN	4062406073107
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Picioare din tablă de aluminiu, grosă de 2 mm. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conținut în setul de livrare).

Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Opțional cu panou. Întrebați-ne.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Plăcuță pentru nume	da
Greutate	102 kg

Standard	DIN 4547
Este posibilă vopsirea specială	da
Număr de uși	6
Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Adâncime	520 mm
Execuția butucului	Încuietoare
Fante de aerisire pe ușă	nu
Înălțime	1850 mm
Lățime	1200 mm
Înălțime utilă per compartiment	780 mm
Pentru lacăt	da
Recomandat pentru cască integrală	da
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Număr de bare suport pentru haine	1
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Șarpantă	nu
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de garderobă

Accesorii

Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu cheie comună Ø carcasă 45 mm

085812 45

Încuietoare Tip R	914190 R
Lacăt de precizie fără butuc Ø carcasă 45 mm	085816 45
Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu chei diferite Ø carcasă 45 mm	085814 45
Panou de bază lateral Tip 520	958738 520
Mască soclu frontală Tip 1200	958737 1200
Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm	085875 40